



分光测色仪 NS820

NS820是3nh公司倾力研发的高端分光测色仪,采用D/8几何光学结构(漫反射照明,8度接收),测量准确,性能稳定,功能强大,硬件配置高,是分光测色仪器的佼佼者。



D/8结构
更稳定 更精准



屏幕15°倾斜
可上下转换显示



超大触摸屏设计
全功能触控操作



超大积分球
测量更精准

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1、优美的外观造型与符合人力力学的结构设计
- 2、标准D/8°(漫反射均匀照明8°接收)符合标准CIE No.15, GB/T 3978
- 3、3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面, 友好的操作界面, 非凡的操作体验
- 4、两种标准观察者角度, 多种光源模式, 多种表色系
- 5、重复精度 ΔE^*ab 0.04以内, 台间差 ΔE^*ab 0.2以内
- 6、大容量存储空间, 可存储15000条以上测试数据
- 7、PC端软件有功能强大的功能扩展
- 8、高硬件配置, 融入多项创新技术
- 9、超大积分球, 更有效的匀化光线
- 10、15°屏幕倾斜, 可以上下倒转显示更, 符合人眼观测习惯



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业, 在科研机构、实验室领域均有广泛应用。该仪器可在多种颜色空间下进行反射光谱等多种颜色指数进行准确测量, 借助该仪器可轻松进行配色、颜色管理等方面的研究, 也可以进行产品颜色品质管理控制。仪器配有高端颜色管理软件, 连接电脑使用, 实现更多功能扩展。



塑料

涂料 油墨

印刷

汽车

纺织

食品 药品

其他

规格参数 APPLICATION INDUSTRY

产品型号: NS820

照明方式: D/8°-漫射照明, 8°方向接收

符合标准: CIE No.15, GB/T 3978

积分球尺寸: $\Phi 58\text{mm}$

照明光源: 组合LED光源

感应器: 硅光电二极管

测量波长: 范围 400~700nm

波长间隔: 10nm

反射率测定范围: 0~100%

测量口径: $\Phi 4\text{mm}$

颜色空间: CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV

色差公式: $\Delta E^*ab, \Delta E^*uv, \Delta E^*94, \Delta E^*cmc(2:1), \Delta E^*cmc(1:1), \Delta E^*00$

其它色度指标: WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter)

YI(ASTM D1925, ASTM 313), 同色异谱指数MI

TI(ASTM E313, CIE/ISO), 黄度、白度

力份, 变色牢度, 沾色牢度

观察者角度: 2°/10°

观测光源: D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12

显示: 光谱图/数据, 样品色度值, 色差值/图, 合格/不合格结果, 颜色偏向

颜色仿真, 颜色参数设置

测量时间: 1.5S

重复性: 分光反射率: 标准偏差0.1%以内 (400~700nm: 0.2%以内)

色度值: ΔE^*ab 0.04以内 (校正后, 以间隔5s测量白板30次平均值)

台间差: ΔE^*ab 0.2以内 (BCRA系列 II 12块色板测量平均值)

尺寸: 长X宽X高=90x77x230mm

重量: 0.6kg

电池电量: 锂电池, 8小时内5000次

照明光源寿命: 5年大于160万次测量

显示屏: TFT真彩 3.5inch, 电容触摸屏

接口: USB

存储数据: 大于10000条 (标样1000条, 试样10000条)

温度: 操作温度: 0~40°C; 存储温度: -20~50°C

标准附件: 电源适配器、锂电池、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、

黑白校正筒、保护盖、腕带

可选附件: 多功能测试组件 (液体、粉末、颗粒等), 微型打印机, 粉末测试盒

全国统一服务热线: 400-666-2522

深圳市三恩时科技有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼

电话: 0755-26508999 (20线)

传真: 0755-26078633

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com

关注了解更多



微信公众号