

雾度计



7in彩色触摸屏



光谱显示



内置积分球



支持电脑连接
强大功能扩展



YH1102 雾度计

YH1102雾度计(双口径)可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、全透光率、雾度测试,开放式样品仓可竖立、卧式测试,适应更多被测样品。YH1102雾度计采用PD阵列探测器,满足CIE V(λ)2度视觉响应,补偿法测量可实现高精度和可重复的透光率和雾度数据测量。


深圳市三恩时科技有限公司

雾度仪五大优势

1 双标准ISO&ASTM	能够满足不同用户的测试标准要求,符合标准:ASTM D1003/1044,ISO 14782, GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136
2 易操作, 测量更快更准	YH雾度计配置大尺寸触摸操作屏,操作简单方便,采用PD阵列探测器,满足CIE V(λ)2度视觉响应可实现高精度和可重复的透射率和雾度测量。USB数据输出装置,可与实验室系统对接。
3 动态测量	独立光源探测器和温度传感器,时刻监控光源和环境变化,确保测试数据可靠。
4 测量方便,样品适应广	开放测量区域,可竖立、卧式测试,适应更多被测样品
5 品质管理软件	提供强大的雾度、透光率测量分析软件,适用于各个行业的品质监控和雾度和透光率数据表格化管理。将用户的管理在PC电脑端数据化,比较雾度、透光率差别,生成测试报告表格,方便客户定制化和管理工作。

应用行业

YH1102雾度计在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等方面均有广泛应用。



产品型号：	YH1102
照明方式：	透射：0/D (平行光照明, 漫反射接收)
符合标准：	ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K7136
积分球尺寸：	Φ154mm
照明光源：	400-700nm组合LED光源
分光方式：	/
感应器：	PD阵列探测器, 满足CIE V(λ)2度视觉响应
测量波长范围：	/
波长间隔：	/
半带宽：	/
透过率测定范围：	0-100%
测量孔径：	Φ20mm/Φ8mm双口径
样品尺寸：	厚度小于170mm
颜色空间：	/
色差公式：	/
其他色度指标：	雾度(ASTM D1003/1044, ISO 13468), 透过率T(ASTM)
观察者角度：	2°
观测光源：	D65,A,C
显示：	合格/不合格结果
测量时间：	约1.5s
雾度分辨率：	0.01单位
雾度重复性：	Φ20mm口径,小于 0.05以内 (仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值)
台间差：	Φ20mm口径,小于0.4以内 (仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差)
尺寸：	长X宽X高=290X211X511mm
重量：	约7.6kg
供电方式：	直流24V, 3A电源适配器供电
照明光源寿命：	5年大于300万次测量
显示屏：	TFT 真彩 7inch, 电容触摸屏
接口：	USB, 打印串口
存储数据：	标样1000条, 试样20000条
语言：	简体中文, 繁体中文, English
操作温度范围：	0-40°C(32-104°F)
存储温度范围：	-20-50°C(-4-122°F)
标准附件：	电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、0%校正盒、测量口径
可选附件：	微型打印机、测试夹具、标准雾度片、脚踏开关

全国统一服务热线: 400-666-2522

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色仪器

找三恩时

对色灯箱

找天友利

图像检测

找赛麦吉

深圳市三恩时科技有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼

电话: 0755-26508999 (20线) 传真: 0755-26078633

邮箱: 3nh@3nh.com 网址: www.3nh.com

五苏(5SU), 三恩时/三恩驰(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE)均是本公司注册商标