



XD-26-DC系列

低温恒温槽

XD-26-DC系列低温恒温循环浴槽（低温恒温槽）采用最新高性能单片微机控制、自整定PID调节，进口温度传感器测温，控温精度高、波动度小；采用优质名牌制冷压缩机（部分型号为全进口品牌压缩机或压缩机组），制冷效率高、降温快、噪声低；采用优质全密封搅拌电机，润滑油脂不易挥发，低噪声长寿命。**DC系列**采用大屏幕背光液晶显示屏，各项参数清晰明了美观时尚。

优点及应用领域

- 1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术，控温精度高、稳定时间短；
- 2、液位保护装置，能防止因加热管空烧引起的各种故障；
- 3、上限超温报警功能，可自己设定，超出范围，即刻报警；
- 4、高性能搅拌电机，使温度波动更均匀，低噪声、低发热、全封闭、高寿命；
- 5、大屏幕背光液晶，各项参数清晰明了，美观漂亮；
- 6、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场；
- 7、内胆、台面均为高质量不锈钢，耐腐蚀，易清洁；
- 8、DC系列是普通低温恒温浴槽，控温精度为 0.1°C ，波动度为 0.05°C ，温度范围从 -80°C ~ 100°C ，容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶，各项参数清晰明了，美观漂亮；

- 9、HDC系列是高精度低温恒温浴槽，控温精度为0.01℃，波动度为0.01℃，温度范围从-19.99℃～99.99℃，容积分6升、15升、20升、30升；
- 10、PHDC系列是高性能高精度低温恒温浴槽，控温精度为0.01℃，波动度为0.01℃，温度范围从-80℃～100℃，容积分6升、15升、20升、30升。采用最先进的AI人工智能PID调节方法，具有温度/时间的可编程功能（最多有180个程序段）；有可与外部计算机通讯并可反向控制的功能；
- 11、低温恒温浴槽根据结构的不同分为普通台式（DC/HDC/PHDC系列，6升、15升且温度高于-40℃的），落地式（DC/HDC/PHDC系列中温度低于-40℃、容积20升、30升的），小型立式（DCL/HDCL系列）和卧式（DCW/HDCW系列）

推荐应用领域

低温恒温循环浴槽（低温恒温槽）既可以在水槽内直接进行恒温试验，也可以利用外循环功能，通过与其他设备连接的软管，将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。

推荐应用领域：温度计校准、配套粘度计、密度计、表面张力仪、旋光仪、旋转蒸发仪、分光光



主要技术参数

型 号	工作温 度范围 (℃)	波动度 (℃)	分辨率 (℃)	容 积 (L)	开口尺寸mm (长*宽*深)	低液位 保护	循环 方式	泵流 量 L/min	加热 功率 (KW)	外形尺寸mm (长*宽*深)	净重 Kg
XD-26- DC0506	-5~100	0.05	0.1	5	145*145*150	有	内外	10	0.8	340*400*680	29
XD-26- DC1006	-10~100	0.05	0.1	5	145*145*150	有	内外	10	0.8	340*400*680	29
XD-26- DC2006	-20~100	0.05	0.1	5	145*145*150	有	内外	10	0.8	340*400*680	32
XD-26- DC3006	-30~100	0.05	0.1	5	145*145*150	有	内外	10	0.8	340*400*680	38
XD-26- DC4006	-40~100	0.05	0.1	5	145*145*150	有	内外	10	1	340*400*680	40
XD-26- DC0515	-5~100	0.05	0.1	15	235*140-180	有	内外	10	1	340*400*680	33
XD-26- DC1015	-10~100	0.05	0.1	15	235*140-180	有	内外	10	1	340*400*680	33
XD-26- DC2015	-20~100	0.05	0.1	15	235*140-180	有	内外	10	1	340*400*680	35
XD-26- DC3015	-30~100	0.05	0.1	15	235*140-180	有	内外	10	1.2	370*440*730	41
XD-26- DC4015	-40~100	0.05	0.1	15	235*140-180	有	内外	10	1.5	370*440*730	43
XD-26- DC0530	-5~100	0.05	0.1	30	290*300*200	有	内外	10	2	440*600*1100	59
XD-26- DC1030	-10~100	0.05	0.1	30	290*300*200	有	内外	10	2	440*600*1100	62
XD-26- DC2030	-20~100	0.05	0.1	30	290*300*200	有	内外	10	2	440*600*1100	62
XD-26- DC3030	-30~100	0.05	0.1	30	290*300*200	有	内外	10	2	440*600*1100	68
XD-26- DC4030	-40~100	0.05	0.1	30	290*300*200	有	内外	10	2	440*600*1100	70

#温度波动检测时液体介质为水，或无水乙醇，机器制冷剂为无氟环保R134a制冷剂。



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号

021-59884839 cai@moderner.com